



DSK50L10F10

Goulotte design 35x220 mm, blanc brillant, L=1020 mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	38 mm
Longueur	1020 mm
Largeur de goulotte	222 mm
Espacement horizontal des perforations	0 mm
Espacement vertical des perforations	0 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	12
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	12

Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

Matières

Couleur	blanc
Matière	mélange de matériaux
Groupe de matériau	matériau mélanger
Transparent	Non

Câble

Section intérieure / utile	2800 mm²
----------------------------	----------

Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------