



EG103D

IP20

Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version radiopilotée

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes
230 V 2300 W

Fonctions

Réserve de marche années 5 y
Avec synchronisation réseau Non
Avec synchronisation quartz Oui

Équipement

Avec un programme à impulsions Oui
Nombre de canaux 1

Raccordement

Type de contact 1x inverseur
Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm²
Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm²

Réglages

Programme journalier Non
Programme hebdomadaire Oui
Programme annuel Non

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis
Fonction Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage, Avec fonction d'impulsion, Simulation de présence

Dimensions

Hauteur 85 mm
Largeur 35 mm
Profondeur 64 mm