



EGK101

## Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth + cellule à encastrer

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation rail DIN symétrique

#### Fonctions

Avec GPS Non  
programme horaire Oui

#### Modèle

Nombre de modules 1

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 230 V  
tension nominale 230 V  
Type de tension d'alimentation AC  
Fréquence assignée 50/60 Hz

#### Intensité du courant

Courant de commutation à 250 V~ 10 A

#### Fréquence

Plage de fréquence 50...60 Hz

#### Puissance

Puissance consommée 0.28 VA  
Puissance absorbée (fonctionnement) 170 mW

#### Gestion de l'éclairage

Plage de mesure de luminosité 1 / 2000 Lux

#### Gestion des ampoules fluorescentes

P max. avec tubes fluo duo comp. série 1000 W  
Lampes fluocompactes 400 W  
Lampes fluorescentes à compensation parallèle 400 W

#### Gestion des ampoules incandescentes

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V 2300 W

#### Connexion

Nombre de contacts 1  
Type de contact 1 inverseur

**Configuration**

Nombre de pas de programmes	100
Finesse de programmation	1 mn
Programme annuel	Oui
programme astro	Oui
Programme de jour	Oui
Programme hebdomadaire	Oui

**Éléments fournis**

Carte mémoire incluse	Non
-----------------------	-----

**Équipement**

Nombre de voies	1
Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt	100
Réserve de marche	10 ans
Été/hiver	Oui
Avec programme cyclique	Oui
Avec programme vacance	Non
Avec un programme à impulsions	Oui
Avec programme prédéfini	Oui
Avec programme aléatoire	Non

**Utilisation**

commande sur place/manuelle	Oui
-----------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Précision de marche	+90s/year
Humidité relative	95 %