



EK028

Transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision	1
---------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
--------------------	----------

Intensité du courant

Nombre de circuits d'entrée	12
Courant Max au primaire	90 A
Courant Max au secondaire	48 mA
Courant primaire	90 A

Dimensions

Largeur de l'ouverture	14.6 mm
Hauteur de l'ouverture	14.6 mm
Diamètre de l'ouverture	15 mm

Connexion

Section de conducteur (flexible)	0.5 mm ²
Type de connexion	Raccordement à vis

Accessoires inclus

Avec rail en cuivre	Non
---------------------	-----

Équipement

Nombre d'entrées	1
Avec protection tactile	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...45 °C
Température de stockage/transport	-25...70 °C

Identification

Gamme design principale	KNX
-------------------------	-----