



EK086

9 IP65

Sonde de température extérieure

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	85 mm

Résistance

Valeur caractéristique de la résistance à 25 °C	10 kΩ
---	-------

Installation, montage

Raccord à vis	avec raccord à vis Ø 12,5 mm (PG 7)
Type de montage	saillie

Connexion

Longueur de câble de sonde	max. 50 m
Type de raccordement	avec bornes à vis
Section de raccordement conseillée de la sonde	1.5 mm ²

Câble

Longueur du câble de raccordement	0 m
-----------------------------------	-----

Équipement

Type de sonde	sonde extérieure
---------------	------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-30...50 °C
------------------------	-------------