



EK4004059016



Angle intérieur pour moulure tehalit.EK 40x40mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de goulotte	40 mm
Largeur de goulotte	40 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

Matières

Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------