



EKQ0600BL2



Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	115 mm
Hauteur produit installé	115 mm
Longueur intérieur	200 mm
Largeur intérieur	200 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	38 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré
--------------------	-------

Matières

Couleur	acier inoxydable
Matière	acier inoxydable
Groupe de matériau	acier inoxydable

Equipement

Nombre de boîte d'appareillage	0
Nombre de sorties de câbles	0

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN
-----------------	--