



EKQ0600LE1



**Cassette inox Q06 LE hauteur extér. 28mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Profondeur d'encastrement minimale	100 mm
Hauteur produit installé	100 mm
Longueur intérieur	200 mm
Largeur intérieur	200 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	23 mm

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle	carré
--------------------	-------

**Matières**

Couleur	acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Matériau de sortie de câble	-
Groupe de matériau	acier inoxydable

**Equipement**

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2
Nombre de sorties de câbles	1
Version sortie de câble	Tournant

**Standards**

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

**Sécurité**

Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

**Conditions d'utilisation**

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN
-----------------	--