



EKQ0600TM1



### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	100 mm
Hauteur produit installé	100 mm
Longueur intérieur	200 mm
Largeur intérieur	200 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	23 mm

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré
--------------------	-------

#### Matières

Couleur	acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Matériau de sortie de câble	-
Groupe de matériau	acier inoxydable

#### Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2
Nombre de sorties de câbles	1
Version sortie de câble	Visible

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN
-----------------	--