



EKQ0600TM2



## Caractéristiques techniques

### Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	115 mm
Hauteur produit installé	115 mm
Longueur intérieur	200 mm
Largeur intérieur	200 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	38 mm

### Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré
--------------------	-------

### Matières

Couleur	acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Matériau de sortie de câble	-
Groupe de matériau	acier inoxydable

### Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2
Nombre de sorties de câbles	1
Version sortie de câble	Visible

### Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

### Sécurité

Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui

### Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN
-----------------	--