


EKQ060TM25



Cassette inox Q06 TM hauteur interne 25mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	105 mm
Hauteur produit installé	105 mm
Longueur	200 mm
Longueur intérieur	200 mm
Largeur intérieur	200 mm
Plage de nivellement	105 / 292 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	25 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré
--------------------	-------

Matières

Couleur	Acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Matériau de sortie de câble	alliage de zinc
Groupe de matériau	acier inoxydable

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2
Nombre de sorties de câbles	1
Version sortie de câble	Tube

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN
-----------------	--