



EKQ1200LE1



Cassette inox Q12 LE hauteur extér. 28mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	100 mm
Hauteur produit installé	100 mm
Longueur intérieur	244 mm
Largeur intérieur	244 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	23 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré
--------------------	-------

Matières

Couleur	Acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Matériau de sortie de câble	-
Groupe de matériau	acier inoxydable

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3
Nombre de sorties de câbles	1
Versión sortie de câble	Tournant

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN
-----------------	--