



EKQ120BL15



Cassette inox Q12 BL hauteur interne 15mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	95 mm
Hauteur produit installé	95 mm
Longueur	244 mm
Longueur intérieur	244 mm
Largeur intérieur	244 mm
Plage de nivellement	95 / 282 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	15 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré
--------------------	-------

Matières

Couleur	Acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Groupe de matériau	acier inoxydable

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN
-----------------	--