


EKQ120BL25



Cassette inox Q12 BL hauteur interne 25mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	105 mm
Hauteur produit installé	105 mm
Longueur	244 mm
Longueur intérieur	244 mm
Largeur intérieur	244 mm
Plage de nivellement	105 / 292 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	25 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré
--------------------	-------

Matières

Couleur	Acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Groupe de matériau	acier inoxydable

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN
-----------------	--