


EKQ120TM15



Cassette inox Q12 TM hauteur interne 15mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--|-------------|
| Profondeur d'encastrement minimale | 95 mm |
| Hauteur produit installé | 95 mm |
| Longueur | 244 mm |
| Longueur intérieur | 244 mm |
| Largeur intérieur | 244 mm |
| Plage de nivellement | 95 / 282 mm |
| Profondeur pour la mise en place de revêtement | 15 mm |

Porte, couvercle

| | |
|--------------------|-------|
| Forme de couvercle | carré |
|--------------------|-------|

Matières

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Couleur | Acier inoxydable |
| Couleur sortie de câble | silver |
| Matière | acier inoxydable |
| Matériau de sortie de câble | alliage de zinc |
| Groupe de matériau | acier inoxydable |

Equipement

| | |
|---|------|
| Nombre d'appareils pouvant être installés | 12 |
| Nombre de boîte d'appareillage | 3 |
| Nombre de sorties de câbles | 1 |
| Version sortie de câble | Tube |

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------|--|
| Charge maximale | Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN |
|-----------------|--|