



EKR0600BL1



### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	100 mm
Diamètre d'installation	215 mm
Hauteur produit installé	100 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	23 mm

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle	arrondir
--------------------	----------

#### Matières

Couleur	acier inoxydable
Matière	acier inoxydable
Groupe de matériau	acier inoxydable

#### Equipement

Nombre de boîte d'appareillage	0
Nombre de sorties de câbles	0

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN
-----------------	--