



EKR0600LE2



Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	115 mm
Diamètre d'installation	215 mm
Hauteur produit installé	115 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	38 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	arrondir
--------------------	----------

Matières

Couleur	acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Matériau de sortie de câble	-
Groupe de matériau	acier inoxydable

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2
Nombre de sorties de câbles	1
Version sortie de câble	Tournant

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN
-----------------	--