




EKR0600TM2



### Caractéristiques techniques

#### Forme

Forme Rond

#### Dimensions

Profondeur de montage 115 mm

Diamètre d'installation 215 mm

Hauteur 115 mm

Taille nominale 215 mm

Profondeur pour la mise en place de revêtement 38 mm

#### Équipement

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement Oui

Nombre d'appareils pouvant être installés 6

Nombre de boîte d'appareillage 2

Nombre de sorties de câbles 1

Type de sortie de câble Vissable

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale 3 - 3 kN

#### Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux Oui

Compatible avec l'installation sur faux plancher Oui

#### Matière

Couleur sortie de conduit Argent

Matière Acier inoxydable

Couleur Acier inoxydable

#### Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher Oui

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK10

Taille de l'installation (installations sous le sol) R06