



EKR060BL15



**Cassette inox R06 BL hauteur interne 15mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Profondeur d'encastrement minimale	95 mm
Diamètre d'installation	215 mm
Hauteur produit installé	95 mm
Plage de nivellement	95 / 282 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	15 mm

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle	arrondir
--------------------	----------

**Matières**

Couleur	Acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Groupe de matériau	acier inoxydable

**Équipement**

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2

**Conditions d'utilisation**

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN
-----------------	--