



EKR060BL25



Cassette inox R06 BL hauteur interne 25mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	105 mm
Diamètre d'installation	215 mm
Hauteur produit installé	105 mm
Plage de nivellement	105 / 292 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	25 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	arrondir
--------------------	----------

Matières

Couleur	Acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Groupe de matériau	acier inoxydable

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN
-----------------	--