




EKR060TM25



## Cassette inox R06 TM hauteur interne 25mm

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Avec évidement pour revêtement de sol Oui

#### Forme

Forme Rond

#### Dimensions

Profondeur de montage 105 mm

Diamètre d'installation 215 mm

Hauteur 87 mm

Plage de nivellement 105 - 292 mm

Taille nominale 215 mm

Profondeur pour la mise en place de revêtement 25 mm

#### Équipement

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement Oui

Nombre d'appareils pouvant être installés 6

Nombre de boîte d'appareillage 2

Nombre de sorties de câbles 1

Type de sortie de câble Tube

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale 3 - 5 kN

#### Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux Oui

Compatible avec l'installation sur faux plancher Oui

#### Notice

Entretien du sol Mouillé

#### Matière

Couleur sortie de conduit Argent

Matière Acier inoxydable

#### Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher Oui

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IP en état inutilisé	IP54
Taille de l'installation (installations sous le sol)	R06
Sans halogène	Oui