




EKR1200BL2



Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	115 mm
Diamètre d'installation	306 mm
Hauteur produit installé	115 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	38 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	arrondir
--------------------	----------

Matières

Couleur	acier inoxydable
Matière	acier inoxydable
Groupe de matériau	acier inoxydable

Equipement

Nombre de boîte d'appareillage	0
Nombre de sorties de câbles	0

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 1.5 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 3 kN
-----------------	--