




EKR1200LE1



Cassette inox R12 LE hauteur extér. 28mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	100 mm
Diamètre d'installation	306 mm
Hauteur produit installé	100 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	23 mm

Matières

Couleur	acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Matériau de sortie de câble	-

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3
Nombre de sorties de câbles	1
Version sortie de câble	Tournant

Standards

Homologations	EN50085-2-2
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Conditions d'utilisation

Charge maximale	1.5, 3
-----------------	--------