




EKR120LE15



## Cassette inox R12 LE hauteur interne 15mm

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	95 mm
Diamètre d'installation	306 mm
Hauteur produit installé	95 mm
Plage de nivellement	95 / 282 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	15 mm

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle	arrondir
--------------------	----------

#### Matières

Couleur	Acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Matériau de sortie de câble	alliage de zinc
Groupe de matériau	acier inoxydable

#### Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3
Nombre de sorties de câbles	1
Versión sortie de câble	Tournant

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN
-----------------	--