



EKR120TM15



Cassette inox R12 TM hauteur interne 15mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	95 mm
Diamètre d'installation	306 mm
Hauteur produit installé	95 mm
Plage de nivellement	95 / 282 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	15 mm

Matières

Couleur	Acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Matériau de sortie de câble	alliage de zinc

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3
Nombre de sorties de câbles	1
Version sortie de câble	Tube

Sécurité

Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non

Conditions d'utilisation

Charge maximale	3, 5
-----------------	------