


EKSQ060BL15



## Cassette inox Q06 BL hauteur interne 15mm, 20kN

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	110 mm
Hauteur produit installé	110 mm
Longueur	200 mm
Longueur intérieur	200 mm
Largeur intérieur	200 mm
Plage de nivellement	110 / 206 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	15 mm

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré
--------------------	-------

#### Matières

Couleur	Acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Groupe de matériau	acier inoxydable

#### Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 20 kN
-----------------	---