




EKSQ120BL25



## Cassette inox Q12 BL hauteur interne 25mm, 20kN

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	120 mm
Hauteur produit installé	120 mm
Longueur	244 mm
Longueur intérieur	244 mm
Largeur intérieur	244 mm
Plage de nivellement	120 / 216 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	25 mm

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré
--------------------	-------

#### Matières

Couleur	Acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Groupe de matériau	acier inoxydable

#### Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 20 kN
-----------------	---