


EKSQ120TM25



Cassette inox Q12 TM hauteur interne 25mm, 20kN

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	120 mm
Hauteur produit installé	120 mm
Longueur	244 mm
Longueur intérieur	244 mm
Largeur intérieur	244 mm
Plage de nivellement	120 / 216 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	25 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré
--------------------	-------

Matières

Couleur	Acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Matériau de sortie de câble	alliage de zinc
Groupe de matériau	acier inoxydable

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3
Nombre de sorties de câbles	1
Version sortie de câble	Tube

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 20 kN
-----------------	---