



EKSQ1220BL

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	110 mm
Hauteur produit installé	110 mm
Longueur intérieur	244 mm
Largeur intérieur	244 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	23 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré
--------------------	-------

Matières

Couleur	acier inoxydable
Matière	acier inoxydable
Groupe de matériau	acier inoxydable

Équipement

Nombre de boîte d'appareillage	0
Nombre de sorties de câbles	0

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 15 kN
-----------------	---