



EKSQ1220TM

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	110 mm
Hauteur produit installé	110 mm
Longueur intérieur	244 mm
Largeur intérieur	244 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	23 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	carré
--------------------	-------

Matières

Couleur	acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Matériau de sortie de câble	-
Groupe de matériau	acier inoxydable

Équipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3
Nombre de sorties de câbles	1
Version sortie de câble	Visible

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 15 kN
-----------------	---