



EKSQ405TM

## Boîte de jonction acier couvercle plein 20000 N

### Caractéristiques techniques

#### Forme

Forme	Carré
-------	-------

#### Dimensions

Profondeur de montage	116 mm
Longueur intérieur	405 mm
Largeur de montage	405 mm
Hauteur	116 mm
Taille nominale	244 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	28 mm

#### Equipement

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement	Oui
Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3
Nombre de sorties de câbles	1
Type de sortie de câble	Vissable

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	3 - 20 kN
-----------------	-----------

#### Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui

#### Matière

Couleur sortie de conduit	Argent
Matière	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable

#### Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher	Oui
---	-----

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK10
Taille de l'installation (installations sous le sol)	Q12