




EKSR060TM25



Cassette inox R06 TM hauteur interne 25mm, 20kN

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale	120 mm
Diamètre d'installation	215 mm
Hauteur produit installé	120 mm
Plage de nivellement	120 / 216 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	25 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	arrondir
--------------------	----------

Matières

Couleur	Acier inoxydable
Couleur sortie de câble	silver
Matière	acier inoxydable
Matériau de sortie de câble	alliage de zinc
Groupe de matériau	acier inoxydable

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2
Nombre de sorties de câbles	1
Versión sortie de câble	Tube

Conditions d'utilisation

Charge maximale	Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 20 kN
-----------------	---