



EKSR120BL25



Cassette inox R12 BL hauteur interne 25mm, 20kN

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--|--------------|
| Profondeur d'encastrement minimale | 120 mm |
| Diamètre d'installation | 306 mm |
| Hauteur produit installé | 120 mm |
| Plage de nivellement | 120 / 216 mm |
| Profondeur pour la mise en place de revêtement | 25 mm |

Porte, couvercle

| | |
|--------------------|----------|
| Forme de couvercle | arrondir |
|--------------------|----------|

Matières

| | |
|-------------------------|------------------|
| Couleur | Acier inoxydable |
| Couleur sortie de câble | silver |
| Matière | acier inoxydable |
| Groupe de matériau | acier inoxydable |

Équipement

| | |
|---|----|
| Nombre d'appareils pouvant être installés | 12 |
| Nombre de boîte d'appareillage | 3 |
| Nombre de sorties de câbles | 0 |

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------|---|
| Charge maximale | Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 20 kN |
|-----------------|---|