



EKSR1220BL

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--|--------|
| Profondeur d'encastrement minimale | 110 mm |
| Diamètre d'installation | 305 mm |
| Hauteur produit installé | 110 mm |
| Profondeur pour la mise en place de revêtement | 23 mm |

Porte, couvercle

| | |
|--------------------|----------|
| Forme de couvercle | arrondir |
|--------------------|----------|

Matières

| | |
|--------------------|------------------|
| Couleur | acier inoxydable |
| Matière | acier inoxydable |
| Groupe de matériau | acier inoxydable |

Equipement

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre de boîte d'appareillage | 0 |
| Nombre de sorties de câbles | 0 |

Standards

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
|---------------------------|-----------------------|

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------|---|
| Charge maximale | Poinçon d'inspection Ø 13mm 3 kN / Poinçon d'inspection Ø 130mm 15 kN |
|-----------------|---|