



EU300

## Relais de contrôle phase triphasé 400 V

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

Nombre de modules 2

#### Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 55 °C

Température de stockage/transport -40 - 70 °C

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Dimensions

Hauteur 85 mm

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 4 W

#### Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

#### Courant électrique

Courant assigné d'emploi en AC1 8 A

#### Installation, montage

Montage Rail DIN