



EUU200



Relais de contrôle sous-tension 1P+N/3P+N 2 contacts inverseurs

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN symétrique

Modèle

Nombre de modules 2

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50-60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1 5 A

Dimensions

Longueur 65 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1.2 W

Mesures

Plage de mesure de tension 230 V

Matières

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Configuration

Temporisation au déclenchement 200 ms

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -25...55 °C

Température de stockage/transport -25...70 °C