



FA24L

armoire,univers,IP54,CL2,1850x1050x275,V

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation installation individuelle et en série

Modèle

Nombre de modules 96

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur produit installé 275 mm

Profondeur interne 275 mm

Hauteur produit installé 1850 mm

Largeur produit installé 1050 mm

Largeur dans les unités de division 48

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle fermé

Epaisseur de la matière du couvercle 2 mm

Type de fermeture de la porte Verrou 1/4 de tour

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière acier

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Equipement

Nombre rangées 12

Nombre de travée de large 4

Accessoirable	Non
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Extension possible	Non
Standards	
Classe de protection IEC-61140	II
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10
Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-