



FB53WLN

Porte murale,coupe-feu,univers,30 min.,1045x1045x51mm, IP42

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1045 mm
Largeur	1045 mm
Profondeur	51 mm

Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte de verrouillage
Type de poignée	Poignée escamotable
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Laine minérale
Traitement de surface	Laqué

Architecture

Position de la porte	Devant
----------------------	--------

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP42
Type de verrouillage	Par clé
Classe de résistance au feu	F30, I30

Equipement

Nombre de travée de large	3
Nombre rangées	5

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie