



FB6011009001



## Goulotte 60x110, blanc

### Caractéristiques techniques

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	61 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	110 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	23
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	30

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle	Extérieur
Forme de couvercle	en vrac
Largeur du couvercle	110 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

#### Matières

Couleur	blanc crème
Couleur RAL	RAL 9001 - Blanc crème
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 5460 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1 / 2

**Standards**

---

Directive européenne RoHS

conformité volontaire

**Température**

---

Température ambiante

-5...65 °C