



FB6013049016



### Angle intérieur pour goulotte FB 60x130mm blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Modèle

Traitement antibactérien Non

##### Compatibilité

Compatibilité produits LF, LFF, FB

##### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

##### Dimensions

Hauteur de goulotte 61 mm

Largeur de goulotte 130 mm

Mesure a 130 mm

##### Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

##### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

##### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

##### Configuration

Plage angulaire 90 °

##### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

##### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

##### Sécurité

Indice de protection IP IP30

Résistance au choc IK07

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

##### Température

Température ambiante -5...65 °C