



FB6013059016



## Angle plat pour goulotte FB 60x130mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation maintenu par le couvercle

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 61 mm

Largeur de goulotte 130 mm

Mesure a 160 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

#### Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière ABS

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

#### Température

Température ambiante -5...65 °C