



FB6013089016



## Dérivation en T pour goulotte FB 60x130mm blanc signalisation

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 61 mm

Largeur de goulotte 130 mm

Mesure a 210 mm

Hauteur 60 mm

Largeur 130 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C