




FB6015007035



## Goulotte 60x150,gris clair

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	61 mm
Largeur	150 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	150 mm
Section intérieure	7270 - 7270 mm <sup>2</sup>

#### Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
--	---

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	31
---	----

#### Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

#### Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 4
Nombre de cloisons clipsables	3
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

#### Installation, montage

