



FB6019027035



Couvercle goulotte 60x190 gris clair

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Dimensions

Longueur	2000 mm
----------	---------

Largeur de goulotte	190 mm
---------------------	--------

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Extérieur
----------------------	-----------

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

Largeur du couvercle	190 mm
----------------------	--------

Matières

Couleur	gris clair
---------	------------

Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
-------------	-----------------------

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------