



FB6019029010



Couvercle goulotte 60X190 blanc paloma

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Dimensions

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 190 mm

Porte, couvercle

Montage du couvercle Extérieur

Couvercle avec joint Non

Largeur du couvercle 190 mm

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...65 °C