



FB61LE

Armoire protégée contre le feu, univers, 1048 x 398 x 349 mm, 30 min

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Modèle

Nombre de modules	72
-------------------	----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	349 mm
Profondeur interne	240 mm
Hauteur produit installé	1048 mm
Largeur produit installé	398 mm
Largeur dans les unités de division	12
Epaisseur du matériau des parois latérales	70 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	22 mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	gris clair
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	mélange de matériaux

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Equipement

Nombre rangées	6
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Non

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui