



FB63WLN

Porte murale,coupe-feu,univers,1195x1045x51mm,IP42

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Dimensions

Profondeur produit installé 51 mm

Hauteur produit installé 1195 mm

Largeur produit installé 1045 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 20 mm

Nombre de serrure de la porte 1

Type de portes pour les armoires électriques porte butée

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière mélange de matériaux

Type de traitement de surface laqué

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Equipement

Nombre rangées 6

Nombre de travée de large 3

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 10

Classe de protection classe II

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui