



FB64WLN

Porte murale,coupe-feu,univers,1195x1295x51mm, IP42

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Dimensions

Profondeur produit installé	51 mm
Hauteur produit installé	1195 mm
Largeur produit installé	1295 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	20 mm
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	mélange de matériaux
Type de traitement de surface	laqué

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Equipement

Nombre rangées	6
Nombre de travée de large	4

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	10
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Classement en réaction au feu	F30/I30