



FB82SE

Armoire protégée contre le feu, univers, 1348 x 648 x 349 mm, 90 min

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--|---------|
| Hauteur | 1348 mm |
| Largeur | 648 mm |
| Profondeur | 349 mm |
| Épaisseur du matériau des parois latérales | 70 mm |

Sécurité

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Classe de résistance au feu | EI90 |
| Indice de protection IP | IP44 |
| Classe de protection | Classe II |
| Type de verrouillage | Par clé |
| Résistance aux chocs IK | IK10 |

Équipement

| | |
|--|---|
| Nombre de travée de large | 2 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 4 |
| Nombre rangées | 8 |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|------------|
| Montage | En saillie |
| Adapté à un usage extérieur | Non |

Matière

| | |
|-----------------------|----------------|
| Couleur | Gris clair |
| Code RAL | 7035 |
| Traitement de surface | Laqué |
| Matière | Laine minérale |
| Finition | Mat |

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|