



FB91LE

**Armoire protégée contre le feu, univers, 1498 x 398 x 349 mm, 30 min**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1498 mm
Largeur	398 mm
Profondeur	349 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	70 mm

**Sécurité**

Classe de résistance au feu	E30
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

**Équipement**

Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre rangées	9

**Installation, montage**

Montage	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Non

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Laqué
Matière	Laine minérale
Finition	Mat

**Cache, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

**Tension**

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------